

仕様一覧[蛇口直結型 カートリッジ]

シリーズが同じなら、どのタイプのカートリッジでも交換できます。(P25-P26参照)

カセットシリーズ										
	品番	MKC.SLX	MKC.SMX2	MKC.SMX	MKC.MX2J	MKC.MXJ	MKC.XJ	MKC.T2J	MKC.TJ (600L)	MKC.2J
JANコード	4 960685 893846	4 960685 892597	4 960685 892139	4 960685 882130	4 960685 882482	4 960685 906447	4 960685 906454	4 960685 882499	4 960685 905327	4 960685 905310
ろ材の種類	活性炭	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中空糸膜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イオン交換体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JIS規格	遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	総トリハロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	溶解性鉛	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2-MIB(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CAT(農業)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	テトラクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トリクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	クロロホルム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	プロモジクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジブロモクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	プロモホルム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	陰イオン界面活性剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
力※1	フェノール類	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジェオスミン(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジス1,2-ジクロロエチレンジトランス1,2-ジクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ベンゼン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PFOS・PFOA除去※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
交換目安(1日10L使用の場合 1個あたり)	1,500L(5ヶ月)	600L(2ヶ月)			900L(3ヶ月)		600L(2ヶ月)	1,500L(5ヶ月)		

スーパーシリーズ							
	品番	STC.SV	STC.V2J	STC.VJ	STC.T2J	STC.TJ	STC.2J
JANコード	4 960685 898940	4 960685 882017	4 960685 882505	4 960685 905303	4 960685 906669	4 960685 905280	4 960685 905273
ろ材の種類	活性炭	○	○	○	○	○	○
中空糸膜	○	○	○	○	○	○	○
イオン交換体	○	○	○	○	○	○	○
JIS規格	遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●
	濁り	●	●	●	●	●	●
	総トリハロメタン	●	●	●	●	●	●
	溶解性鉛	●	●	●	●	●	●
	2-MIB(カビ臭)	●	●	●	●	●	●
	CAT(農業)	●	●	●	●	●	●
	テトラクロロエチレン	●	●	●	●	●	●
	トリクロロエチレン	●	●	●	●	●	●
	クロロホルム	●	●	●	●	●	●
	プロモジクロロメタン	●	●	●	●	●	●
	ジブロモクロロメタン	●	●	●	●	●	●
	プロモホルム	●	●	●	●	●	●
	陰イオン界面活性剤	●	●	●	●	●	●
力※1	フェノール類	●	●	●	●	●	●
	ジェオスミン(カビ臭)	●	●	●	●	●	●
	ジス1,2-ジクロロエチレンジトランス1,2-ジクロロエチレン	●	●	●	●	●	●
	ベンゼン	●	●	●	●	●	●
PFOS・PFOA除去※2	●	●	●	●	●	●	●
交換目安(1日10L使用の場合 1個あたり)	600L(2ヶ月)	600L(2ヶ月)		600L(2ヶ月)		1,500L(5ヶ月)	

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。
 ※2 浄水器協会の規格基準(JWPAS B.210)に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。
 ※パッケージや仕様は変更する場合があります。

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

※2 JIS S3201 附属書A試験結果。

トレビーノは
40周年
料理をさらに
おいしくに
環境にも
やさしい
蛇口直結型
浄水器
蛇口直結浄水器
取付方法
ボット型
浄水器
カートリッジの
選び方
浄水シャワー
仕様一覧