

カセットシリーズ

スーパーシリーズ

	カセット 207SLX 長持ち 時短浄水 高除去	カセット 206SMX 時短浄水 高除去	カセット 309SMX 時短浄水 高除去	カセット 310MX 高除去	カセット 308T ペーシング	スーパー スリム 607V 高除去	スーパー タッチ 904V 高除去	スーパー スリム 705T ペーシング	
品番	MK207SLX	MK206SMX	MK309SMX	MK310MX	MK308T	SX607V	SX904V	SX705T	
JANコード	4 960685 893839	4 960685 892115	4 960685 893624	4 960685 896717	4 960685 892122	4 960685 896496	4 960685 891194	4 960685 893709	
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	102×157×100	95×144×98	95×147×72	99×148×77	91×123×77	74×116×125	77×104×132	70×104×133	
JIS規格 浄水能力※1	遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●	●	
	濁り	●	●	●	●	●	●	●	
	総トリハロメタン	●	●	●	●	●	●	●	
	溶解性鉛	●	●	●	●	●	●	●	
	2-MIB(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	
	CAT(農業)	●	●	●	●	●	●	●	
	テトラクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	
	トリクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	
	クロロホルム	●	●	●	●	●	●	●	
	ブロモジクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	
	ジブロモクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	
	ブロモホルム	●	●	●	●	●	●	●	
	陰イオン界面活性剤	●				●			●
	フェノール類	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジェオスミン(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	●
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●	
ベンゼン	●	●	●	●	●	●	●	●	
PFOS・PFOA除去※2	●	●	●	●	●	●	●	●	
初期搭載カートリッジの交換目安	1,500L (1日10L使用の場合5ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	600L (1日10L使用の場合2ヶ月)	
ろ過流量	3.0L/分		1.6L/分		2.0L/分	1.6L/分	2.0L/分		
製品仕様	カートリッジ交換お知らせ機能		デジタルサイン	交換目安ダイヤル	交換目安ダイヤル	カラーでお知らせ デジタルサイン	交換目安ダイヤル		
	水流	原水	シャワー・ストレート		シャワー・ストレート		シャワー・ストレート		
		浄水	シャワー		シャワー		ストレート		
初期搭載カートリッジ品番	MKC.SLX	MKC.SMX	MKC.MXJ	MKC.TJ	STC.VJ	STC.TJ			

※1 JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

※2 浄水器協会の規格基準(JWPAS B.210)に基づく試験にて、除去率80%以上除去できることを確認しております。

トレピート

楽ラクLIFE

蛇口直結型
浄水器

蛇口直結浄水器
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの
選び方

浄水シャワー

仕様一覧